

HILTI

Hilti DD 120
sistem za diamantno vrtnje

HILTI

Hilti DD 120
sistem za diamantno vrtnje

Sistem za diamantno vrtnje

Naziv	Šifra
DD 120 sistem za diamantno vrtnje z Bl+ vpetjem	① 274933

Dodatki

DD-LR-A-WCH držalo zbiralnika vode	②	331622
DD-WC-S zbiralnik vode (premer 16 – 87 mm)		232204
DD-WC-SM zbiralnik vode (premer 25 – 162 mm)		232221
DD-LR-CLN spenjalna matica	③	333477
DD-LR-CLS spenjalno vreteno	④	333629
DD-1/2" spenjalno vreteno		281093
DD-LR-FH-3A ročno kolo (3 prečke)	⑤	332033
DD-LR-FH-2A ročno kolo (2 prečki)	⑥	332023
DD-LR-STM stojalo vrtnalnika z uravnavanjem kota		335883
DD-LR-CTL stojalo vrtnalnika z vakumsko osnovno ploščo in uravnavanjem kota		335896
Hilti komplet z orodjem		241377



Hilti = registrirana blagovna znamka Hilti korporacije. Schaan | Tiskano v Sloveniji | © 2007 | Predržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.



Vzemite iz kovčka in vrtajte.

Hilti. Outperform. Outlast.

Še večji učinek



Univerzalni vakumski sesalec za stalno visoko učinkovitost pri mokri in suhi uporabi



Pro-grade orodje za razanje brez prahu pri izdelavi kanalov za elektro inštalacije



Detektor za hitro in zanesljivo odkrivanje armaturnega jekla



Robustno konstruiran detektor za določanje izhodnih točk vrtnja skozi vse vrste zidov

Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti Slovenija d.o.o. | Brodišče 18 | 1236 Trzin | T (01) 568 09 30 | F (01) 563 71 12 | www.hilti.si

Uporaba

- Mokro vrtnanje izvrtin v betonu za:
- Cevovode za napeljave sanitarij, ogrevanja in prezračevanja
 - Cevovode za preskrbo z vodo in odpadne vode
 - Odprtine za kabselske police

Vrtnanje sidrnih izvrtin za:

- Montažo sider z velikim premerom in armaturnega jekla
- Montažo ograj in drugih barier

Prednosti

- Izredno prijazno za uporabnika, zahvaljujoč poenostavljenim funkcijam in upravljanju
- Kompaktna, lahka enota za izredno preprosto rokovanje
- Enostaven transport in postavitvev
- 2 prestavi za optimalno hitrost in vrtilni moment
- Večja zanesljivost in majhni stroški popravil:
Indikator servisa pravočasno prikaže, ko je čas za servisiranje

Posebnosti

- Robusten sistem dveh hitrosti za še večjo zmogljivost s širokim obsegom premera vrtnalnih kron

Moč v malem. Maksimalni učinek ob minimalni velikosti in teži.

Hilti DD 120 na področju diamantnega vrtnanja postavlja nove standarde. S skupno težo samo 10 kg vključno s stojalom, osnovno ploščo dimenzij 20 x 15 cm in skupno višino samo 600 mm, je DD 120 najbolj kompakten sistem vrtnanja v svojem razredu. Njegova moderna oblika in intuitiven koncept uporabe zagotavljata izjemno udobje in enostavno uporabo.



Računajte na Hilti.



Hilti stroji in Hilti potrošni material
Popoln učinek

Skupaj z DD 120, diamantne krone Hilti Premium linije oblikujejo sistem, ki zagotavlja zanesljivo zmogljivost in največjo produktivnost.



Inovativni menjalni moduli, ki so na voljo izključno pri Hilti-ju, omogočajo velik prihranek ob dolgotrajni uporabi, obenem pa se izkažejo v nižjih stroških na izvrtan meter.



Nadzorna LED dioda jakosti tudi najbolj neizkušenim uporabnikom pomaga pri doseganju optimalnega napredovanja vrtnanja in najvišjo življenjsko dobo krone v vseh pogojih.



Hiter in natančen: Izvrtine skozi zid za cevi ogrevanja in vodovoda.



Preboji za prezračevalne kanale in kabselske trase.



Brezhibne sidrne izvrtine za montažo stopniških ograj, vodil in drghih barier.

HILTI 2 LETI

**DOŽIVLJENJSKI
SERVIS**

**BREZ
STROŠKOV**

**Doživljenjska
OMEJITEV
STROŠKA
POPRAVILA**

**Doživljenjska
GARANCIJA
PROIZVAJALCA**

Vse, razen običajnega:
Prvorazredne usluge za vsa orodja Hilti
– za celotno življenjsko dobo orodja!

Podatki o zmogljivosti

	Bl+vpetje
Nominalna napetost (W, 230 V)	1600
Hitrost v prostem teku (o / min) 1.prestava	650
2.prestava	1380
Obseg premera (mm)	16 - 162 (optimalno 37 - 122)
Primerne krone	linija P
Najv. globina vrtnanja (mm)	320
Dimenzija, D×Š×V (mm)	720 × 147 × 330
Teža v skladu z EPTA 1/2003 (kg)	10.5

Pridršana pravica do tehničnih sprememb